


# ชุดต่อแบบขนาน EAMM-U-110-S62-88A-207

หมายเลขชิ้นส่วน: 8059058

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	110
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	5000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	799 kgmm <sup>2</sup>
แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา	0.3 Nm
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	9.5 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	6900 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส	S62
อินเตอร์เฟสรหัสมอเตอร์	88A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS