


ชุดต่อ EAMM-A-L38-70AA

หมายเลขชิ้นส่วน: 8063461

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	9 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	418 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟซ	L38
อินเตอร์เฟซรหัสมอเตอร์	70AA 70AB
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS