


ชุดต่อ EAMM-A-L48-90R

หมายเลขชิ้นส่วน: 8063477

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	12.5 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	816 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟซ	L48
อินเตอร์เฟซรหัสมอเตอร์	90R
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS