


ชุดต่อ EAMM-A-N48-84AA

หมายเลขชิ้นส่วน: 8063594

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	17 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1241 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟซ	N48
อินเตอร์เฟซรหัสมอเตอร์	84AA
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS