

ไกด์ยูนิต FEN-12/16-160-GF

หมายเลขชิ้นส่วน: 8208450

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---------------------------------------|
| ขนาด | 12/16 |
| ฮับ | 160 mm |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| แนะนำ | คู่มือการเลื่อน |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์ | แนะนำ |
| ป้องกันการระเบิด | หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -20 °C...80 °C |
| แรงเคลื่อนตัว | 15 N |
| การเคลื่อนที่มวล | 353 g |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 682 g |
| ประเภทของรัด | ด้วยเกลียวใน |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| องค์ประกอบคู่มือวัสดุ | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | โลหะผสมอลูมิเนียมดีด ซุปเปอร์อัลลอยด์ |
| แผ่นแอกวัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอยด์ ซุปเปอร์อัลลอยด์ |