

# ตัวควบคุมการไหล/ตัวเก็บเสียง GRU-3/4-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 9520

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาลว	ฟังก์ชันความดันเสียงคั่นแรง
การเลือกฟังก์ชันเพิ่มเติม	พร้อมตัวเก็บเสียง
ขอตอลม 1	G3/4
องค์ประกอบประกอบปรับ	สกรูหัวผ่า
ประเภทของรัด	ขันสกรูได้
การไหลปกติ 0.6->0 MPa (6->0 บาร์, 87->0 psi)	0 l/min...8000 l/min
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...70 °C
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียม
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	0 bar...10 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...70 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	170 g
วัสดุตัวกันกระแทก	วิชาพลศึกษา
จุดเกลียววัสดุ	อลูมิเนียมหล่อ
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
สกรูปรับวัสดุ	PA