

Картридж QSPKG10-1/8-U

Номер деталі: 132852

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Mini
Номинальний розмір	1.6 mm
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	пряма форма Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	10
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...145 psi
Морська класифікація	Див. сертифікат
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Вага продукту	1.5 g
Тип кріплення	Монтажний штифт
Пневматичний порт 1	Картридж 10 мм
Пневматичне з'єднання 2	Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8" "
Температура навколишнього середовища за Фаренгейтом	23 °F...140 °F
Колір розчепного кільця	Сірий
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	РА-посилений
Матеріал звільняючого кільця	ПОМ
Матеріал ущільнення трубки	NBR
Матеріал хомута для шланга	Високолегована нержавіюча сталь