

Заглушка NPQP-P-S10-FD-P10

Номер деталі: 133131

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Конструкція	заглушка Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	10
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 bar...10 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Вага продукту	2 g
Пневматичний порт 1	Втулка Ø 10 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PP
Матеріал хомути для шланга	Високолегована нержавіюча сталь