

Фільтр тонкої очистки LFMB-1/4-D-MINI-NPT

Номер деталі: 173710

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Модельний ряд	D
Розмір	Mini
Ступінь фільтрації	1 µm
Відведення конденсату	ручне, без фіксації
Робочий тиск	1 bar...16 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Інертні гази
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Інертні гази
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря	650 l/min
Мінімальна стандартна швидкість потоку для класу чистоти повітря	150 l/min
Ефективність фільтра	99.99 %
Кришка контейнера	Металевий захист
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	1.5 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Залишковий вміст мастила	0.5 mg/m ³
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж в лінію З кронштейном
Положення монтажу	Бажано вертикально
Пневматичний порт 1	1/4 NPT
Пневматичне з'єднання 2	1/4 NPT
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском
Матеріал фільтра	Боросилікатне волокно
Матеріал ємності	PC
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS