


Мастилорозпилювач LOE-3/8-D-MIDI-NPT

Номер деталі: 173823

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Максимальна кількість мастила	110 cm ³
Кришка контейнера	Металевий захист
Робочий тиск	16 bar
Мінімальна витрата для функції змащення	8 l/min
Стандартна номінальна витрата	5500 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Інертні гази
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	3/8 NPT
Пневматичне з'єднання 2	3/8 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал ємності	PC