

Тримач вакуумного захвату ESH-NB-3-PK

Номер деталі: 189208

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Об'єм	0.313 см ³
Положення монтажу	Бажано вертикально
Конструкція	Вакуумне підключення збоку
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 3
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	27 g
Тип кріплення	3 внутрішньою різьбою
Краплення присоски	M4
Приєднання вакууму	PK-4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR Сталь
Матеріал захвату	Алюміній Нікельована латунь РОМ загартована сталь Високолегована сталь