


Осьовий комплект EAMM-A-D50-80G

Номер деталі: 2733787

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Передаваний крутний момент	17 Nm
Вага продукту	1190 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D50B
Код інтерфейсу Motor In	80G
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS