

Швидкороз'ємна розетка KD3-1/8-A-R

Номер деталі: 531659

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Номінальний розмір | 5 mm |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.95 bar...12 bar |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 1 - низький опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C |
| Номінальний момент дотягування | 5 Nm |
| Допустимий номінальний моменту затягування | ± 15 % |
| Вага продукту | 28 g |
| Пневматичний порт 1 | Зовнішня різьба G1/8 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |