



Дросельна плита VABF-S3-2-F1B1-C

Номер деталі: 543603

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	18 mm
На підставі норм	ISO 15407-1
Положення монтажу	Будь-який
Багатшарова будова пневматичної частини	Плита з вихлопними дроселями
Робочий тиск	-0.9 bar...10 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP65 NEMA 4
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	228 g
Тип кріплення, багаторівнева конструкція	На колекторній плиті на індивідуальну плиту
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском