

Сильфонний комплект DADB-V6-32-S176-250

Номер деталі: 553277

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--------------------------------------|---|
| Зовнішній Ø | 38 mm |
| Розмір | 32 |
| Діапазон ходу | 176 mm...250 mm |
| Подовження штока поршня | 80 mm |
| Конструкція | круглий Комплект сильфонів з вихлопом повітря |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 3 - сильний опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Опір середовища | Пил стружка Мастила Мастило Бензин |
| Ступінь захисту | IP54 |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...80 °C |
| Вага продукту | 66 g |
| Тип кріплення | відкладений 3 різьбовим штифтом |
| Пневматичне з'єднання | G1/8 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал деталей адаптера | PA посилений |
| Матеріальні ущільнення | NBR |
| Матеріал сильфона | NBR |
| Матеріал гвинтів | Високолегована нержавіюча сталь |