

# Сильфонний комплект DADB-V6-40-S376-425

Номер деталі: 553305

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	46 mm
Розмір	40
Діапазон ходу	376 mm...425 mm
Подовження штока поршня	115 mm
Конструкція	круглий Комплект сильфонів з вихлопом повітря
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Опір середовища	Пил стружка Мастила Мастило Бензин
Ступінь захисту	IP54
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Вага продукту	129 g
Тип кріплення	відкладений 3 різьбовим штифтом
Пневматичне з'єднання	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал деталей адаптера	PA посилений
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал сильфона	NBR
Матеріал гвинтів	Високолегована нержавіюча сталь