

Сильфонний комплект DADB-V6-80-S301-350

Номер деталі: 553361

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	93 mm
Розмір	80
Діапазон ходу	301 mm...350 mm
Подовження штока поршня	86 mm
Конструкція	круглий Комплект сильфонів з вихлопом повітря
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Опір середовища	Пил стружка Мастила Мастило Бензин
Ступінь захисту	IP54
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Вага продукту	268 g
Тип кріплення	відкладений 3 різьбовим штифтом
Пневматичне з'єднання	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал деталей адаптера	PA посилений
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал сильфона	NBR
Матеріал гвинтів	Високолегована нержавіюча сталь