

Сильфонний комплект DADB-S1-16-S10-50

Номер деталі: 553399

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|--|
| Зовнішній Ø | 22 mm |
| Розмір | 16 |
| Діапазон ходу | 10 mm...50 mm |
| Подовження штока поршня | 23 mm |
| Конструкція | круглий Комплект сильфонів з вихлопом повітря |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 3 - сильний опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів | Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 5% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається. |
| Опір середовища | Пил стружка Мастила Мастило Бензин |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...80 °C |
| Вага продукту | 7 g |
| Тип кріплення | 3 різьбовим штифтом 3 внутрішньою різьбою |
| Пневматичне з'єднання | M5 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал деталей адаптера | PA посилений |
| Матеріальні ущільнення | NBR |
| Матеріал сильфона | NBR |
| Матеріал гвинтів | Високолегована нержавіюча сталь |