

# Сильфонний комплект DADB-S1-32-S476-500

Номер деталі: 553459

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення   |
|---|--|
| Зовнішній Ø                                     | 38 mm  |
| Розмір  | 32   |
| Діапазон ходу                                   | 476 mm...500 mm  |
| Подовження штока поршня                         | 149 mm   |
| Конструкція                                     | круглий<br>Комплект сильфонів<br>з вихлопом повітря  |
| Положення монтажу                               | Будь-який  |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                 | 3 - сильний опір корозії   |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B2-L   |
| Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів | Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 5% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається. |
| Опір середовища                                 | Пил<br>стружка<br>Мастила<br>Мастило<br>Бензин   |
| Ступінь захисту                                 | IP54   |
| Температура навколишнього середовища            | -10 °C...80 °C   |
| Вага продукту                                   | 117 g  |
| Тип кріплення                                   | 3 різьбовим штифтом<br>3 внутрішньою різьбою   |
| Пневматичне з'єднання                           | G1/8   |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS   |
| Матеріал деталей адаптера                       | PA посилений   |
| Матеріальні ущільнення                          | NBR  |
| Матеріал сильфона                               | NBR  |
| Матеріал гвинтів                                | Високолегована нержавіюча сталь  |