

Роз'єм VABM-C8-12E-G14-6-M1

Номер деталі: 557655

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	12 mm
Максимальна кількість мість для певморозподільників	6
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Максимальний момент дотягування для кріплення клапана	0.6 Nm
Максимальний момент дотягування, настінне кріплення	5 Nm
Вага продукту	585 g
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичний порт 3	G1/4
Пневматичне з'єднання 5	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав