


# Роз'єм VABM-L1-10AS-M5-2

Номер деталі: 566522

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	10.5 mm
Максимальна кількість мість для певморозподільників	16
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 bar...10 bar
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Recognized (OL)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Максимальний момент дотягування для монтажу на DIN-рейку	1.5 Nm
Максимальний момент дотягування для кріплення клапана	0.45 Nm
Максимальний момент дотягування, настінне кріплення	3 Nm
Вага продукту	26 g
Пневматичний порт 1	M5
Пневматичний порт 3	M5
Пневматичне з'єднання 5	M5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав