

Колектор QBT3-3/16T-5/32-U

Номер деталі: 567786

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номінальний розмір	0,126 in
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Принцип «Push-Pull».
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	13.775 psi...145 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура навколишнього середовища	32 °F...140 °F
Вага продукту	683 oz
Пневматичний порт 1	для трубки з зовнішнім Ø 3/16 " "
Пневматичне з'єднання 2	Для трубки з зовнішнім Ø 5/32 " "
Колір розчепного кільця	Сірий
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PBT
Матеріал звільняючого кільця	POM
Матеріал ущільнення трубки	NBR
Матеріал хомути для шланга	Високолегована нержавіюча сталь