

Блок підключення VABM-B10-20S-G14-7

Номер деталі: 576422

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	22 mm
Положення монтажу	Будь-який
Максимальна кількість мість для певморозподільників	7
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	821 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичний порт 3	G1/4
Пневматичне з'єднання 5	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав