

Блок підключення VABM-B10-20S-N14-8

Номер деталі: 576435

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	22 mm
Положення монтажу	Будь-який
Максимальна кількість мість для певморозподільників	8
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	917 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	1/4 NPT
Пневматичний порт 3	1/4 NPT
Пневматичне з'єднання 5	1/4 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав