

# Фітинг з накидною гайкою СК-1/8-РК-3-КУ

Номер деталі: 6253

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення   |
|---|--|
| Номінальний розмір                              | 2.4 mm   |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі               | ущільнювальний край  |
| Положення монтажу                               | Будь-який  |
| Конструкція                                     | пряма форма  |
| Розмір упаковки                                 | 10   |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar   |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур      | -13.775 psi...145 psi  |
| Зверніть увагу на робочий тиск                  | Вода: максимум 0,6 МПа при максимум 50 °C  |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода (рідка, без льоду)         |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища     | Можлива робота з мастилом  |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура навколишнього середовища            | -10 °C...60 °C   |
| Номінальний момент дотягування                  | 3.25 Nm  |
| Допустимий номінальний моменту затягування      | ± 20 %   |
| Пневматичний порт 1                             | Зовнішня різьба G1/8   |
| Пневматичне з'єднання 2                         | для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм<br>Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 3 мм з гайкою |
| Матеріал накидної гайки                         | ПОМ  |
| Матеріал цапфи з гвинтом                        | ПОМ  |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS   |