

Блок підключення VABM-B10-25S-G38-5

Номер деталі: 8026264

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	27.5 mm
Положення монтажу	Будь-який
Максимальна кількість мість для певморозподільників	5
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	861 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	G3/8
Пневматичний порт 3	G3/8
Пневматичне з'єднання 5	G3/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав