

Нерегульованого дросель VFFG-T-F4-6

Номер деталі: 8047347

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Функція дроселя
Тип кріплення	Різьбове
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 bar...10 bar
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Дозвіл	c UL us - Recognized (OL)
Розмір	для \varnothing 4 мм
Номінальний розмір	0.6 mm
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Вага продукту	0.4 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS