

Нерегульованого дросель VFFG-T-F6-8

Номер деталі: 8047354

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Функція клапана | Функція дроселя |
| Тип кріплення | Різьбове |
| Робочий тиск | -0.09 МПа...1 МПа -0.9 bar...10 bar |
| Температура навколишнього середовища | -5 °C...60 °C |
| Дозвіл | c UL us - Recognized (OL) |
| Розмір | Для \varnothing 5,8 мм |
| Номинальний розмір | 0.85 mm |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура зберігання | -10 °C...60 °C |
| Вага продукту | 1.2 g |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |