

Осьовий комплект EAMM-A-N38-88A

Номер деталі: 8063579

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Передаваний крутний момент	12.5 Nm
Вага продукту	872 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	N38
Код інтерфейсу Motor In	88A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS