


Осьовий комплект EAMM-A-V25-40R

Номер деталі: 8087062

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номинальна довжина	46 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	10000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	0.19 kgmm ²
Передаваний крутний момент	0.5 Nm
Вага продукту	107 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	V25
Код інтерфейсу Motor In	40R
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS