


Осьовий комплект EAMM-A-V32-40RA

Номер деталі: 8094180

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	39 mm
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	10000 rpm
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	0.19 kgmm ²
Передаваний крутний момент	1.5 Nm
Вага продукту	114 g
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	V32
Код інтерфейсу Motor In	40RA
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS