

# Напрямний блок FENG-40-200-GF

Номер деталі: 8204072

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                          | Значення   |
|--------------------------------------|--|
| Розмір                               | 40   |
| Крок                                 | 200 мм   |
| Положення монтажу                    | Будь-який  |
| Напрямна                             | Направляюча ковзання   |
| Конструкція                          | Направляюча  |
| Захист від вибуху                    | Зона 1 (ATEX)<br>Зона 2 (ATEX)<br>Зона 21 (ATEX)<br>Зона 22 (ATEX) |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B2-L   |
| Температура навколишнього середовища | -20 °C...80 °C   |
| Сила переміщення                     | 30 Н   |
| Рухома маса                          | 1402 г   |
| Вага продукту                        | 3100 г   |
| Тип кріплення                        | З внутрішньою різьбою  |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS   |
| Матеріал елемента напрямної          | Високолегована сталь   |
| Матеріал корпусу                     | Анодований алюмінієвий сплав                                       |
| Матеріал плити напрямних             | Кований алюмінієвий сплав, анодований                              |