

# Giảm âm AMTE-M-LH-M3

Số bộ phận: 1231120

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                              | Giá trị                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Vị trí lắp đặt                        | bất kì                               |
| Kích cỡ gói                           | 20                                   |
| Áp suất vận hành                      | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar      |
| Lưu lượng ngược với không khí         | 95 l/min                             |
| Môi chất vận hành                     | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu            |
| Lớp chống ăn mòn KBK                  | 1 - ứng suất ăn mòn thấp             |
| Tuân thủ LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| Mức áp suất âm thanh                  | 55 dB(A)                             |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh        | -40 °C...80 °C                       |
| trọng lượng sản phẩm                  | 0.4 g                                |
| Cổng nối khí nén                      | M3                                   |
| Vật liệu bộ giảm chấn                 | Đồng đỏ                              |
| Vật liệu ngỗng vận vít                | Đồng thau                            |
| Ghi chú vật liệu                      | Tuân thủ RoHS                        |