


Mặt bích động cơ EAMF-A-L27-67A

Số bộ phận: 1460087

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	279 g
Bộ truyền động mã giao diện	L27
Mã giao diện Động cơ trong	67A
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS