

# Đồng hồ áp suất MA-23-6-R1/8

Số bộ phận: 183896

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vùng hiển thị	0 bar...6 bar 1 psi...87 psi
Kích thước định mức áp kế	23
Cấu trúc xây dựng	Áp kế lò xo ống
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây
Môi chất vận hành	Khí trơ chất lỏng trung tính
Áp suất vận hành	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar 0 psi...87 psi
Hệ số tải luân phiên	0.6
Độ chính xác của phép đo	4
Mức độ bảo vệ	IP44
Nhiệt độ trung bình	-20 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vị trí kết nối	Mặt sau trung tâm
Cổng nối khí nén	R1/8
Vật liệu tiếp xúc môi chất	Đồng thau
Vật liệu ngông vận vít	Đồng thau
Vật liệu vỏ	Đồng thau
Vật liệu cửa kính quan sát	PC
nhà màu	màu đen
trọng lượng sản phẩm	27 g
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	không có axetylen không ôxy

Đặc tính	Giá trị
Thang đo	Thang đo đôi bar (bên ngoài) psi (bên trong)