

Bộ giữ cho giác hút ESH-HB-3-PK

Số bộ phận: 189208

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Khối lượng	0.313 cm ³
Vị trí lắp đặt	dọc
Cấu trúc xây dựng	Cổng nổi bên hông
Phân bố Giác hút có giá đỡ	Kích thước 3
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	27 g
Kiểu gắn	với ren trong
Đồ gắn cổng nổi	M4
Giác hút chân không	PK-4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phớt	NBR Thép
Vật liệu gá	Nhôm Đồng thau, mạ niken POM Thép tôi luyện thép hợp kim