

Giác hút chân không ESS-20X60-ON

Số bộ phận: 189416

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	6 mm
Kích thước cốc hút	20x60 mm
Thể tích cốc hút	3.69 cm ³
Vị trí kết nối	bên trên
Vị trí lắp đặt	bất kì
Phân bố Giác hút có giá đỡ	Kích thước 5
Hình dạng giác hút	hình bầu dục phẳng
Áp suất vận hành	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Áp suất làm việc danh nghĩa	-70 kPa
Áp suất vận hành định mức	-0.7 bar
định mức áp suất làm việc	-10.15 psi
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...70 °C
Lực giữ ở áp suất vận hành định mức	62.8 N
Lực bên ngang ở áp suất vận hành danh nghĩa	116 N
Lực bên dọc ở áp suất vận hành danh nghĩa	63 N
trọng lượng sản phẩm	30.8 g
Kiểu gắn	Qua cổng nối chân không
Giác hút chân không	M10
Màu sắc	màu đen
Độ cứng Shore	50 +/- 5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu giác hút	NBR