

# Van một chiều HA-1/4-QS-1/4-U

Số bộ phận: 190853

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                              | Giá trị   |
|---------------------------------------|---|
| Chức năng van                         | Chức năng quay ngược  |
| Cổng nối khí nén 1                    | 1/4 NPT   |
| Cổng nối khí nén 2                    | QS-1/4  |
| Kiểu gắn                              | vặn được  |
| Lưu lượng định mức thông thường       | 326 l/min   |
| Áp suất vận hành                      | -1 bar...10 bar   |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh        | 0 °C...60 °C  |
| Vật liệu vỏ                           | Đồng thau   |
| Môi chất vận hành                     | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                          |
| Mở áp suất chênh lệch tối thiểu       | 0.1 bar   |
| Đóng áp suất chênh lệch tối thiểu     | 0.2 bar   |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Tuân thủ LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L   |
| trọng lượng sản phẩm                  | 27 g  |
| Ghi chú vật liệu                      | Tuân thủ RoHS   |