


Giác hút không gồm đầu nối ESV-30-EN

Số bộ phận: 191027

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|-------------------------------------|---|
| Bán kính phôi tối thiểu | 50 mm |
| đường kính cốc hút | 30 mm |
| Thể tích cốc hút | 1.952 cm ³ |
| Vị trí kết nối | bên trên |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Hình dạng giác hút | tròn siêu sâu |
| Áp suất vận hành | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Áp suất làm việc danh nghĩa | -70 kPa |
| Áp suất vận hành định mức | -0.7 bar |
| định mức áp suất làm việc | -10.15 psi |
| Môi chất vận hành | khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-A1-L |
| Phù hợp với thực phẩm | xem thông tin tài liệu bổ sung |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...70 °C |
| Lực giữ ở áp suất vận hành định mức | 37.2 N |
| trọng lượng sản phẩm | 2.9 g |
| Màu sắc | màu đen |
| Độ cứng Shore | 60 +/- 5 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu giác hút | NBR |