

Bộ lọc LF-D-5M-MIDI-A

Số bộ phận: 192561

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|----------------------------------|---|
| Kích thước | Midi |
| Dòng | D |
| Vị trí lắp đặt | đọc +/- 5° |
| Độ mịn bộ lọc | 5 µm |
| Cổng xả nước ngưng tụ | hoàn toàn tự động |
| Cấu trúc xây dựng | Bộ lọc thiêu kết với máy tách ly tâm |
| Lượng nước ngưng tụ tối đa | 43 cm ³ |
| Bảo vệ vỏ | Giỏ bảo vệ kim loại |
| Áp suất vận hành | 2 bar...12 bar |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Khí trơ |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nhiệt độ bảo quản | -10 °C...60 °C |
| Cấp độ sạch không khí tại đầu ra | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Khí trơ |
| Nhiệt độ trung bình | 5 °C...60 °C |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 5 °C...60 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 700 g |
| Kiểu gắn | Lắp đặt đường dây với phụ kiện |
| Cổng nối khí nén 1 | Tấm kết nối |
| Cổng nối khí nén 2 | Tấm kết nối |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu bộ lọc | PE |
| Vật liệu vỏ | Kém đúc áp lực PC |