

Cao su chống bụi EADB-V2-50-S10-100

Số bộ phận: 2828839

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø ngoài	93 mm
Kích thước	50
Khoảng hành trình	10 mm...100 mm
Phần mở rộng thanh piston	46 mm
Thiết kế	tròn
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Cấu trúc xây dựng	Bộ bảo vệ bellows Với ống dẫn khí xả
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Khả năng kháng môi chất	Bụi Bào phoi Dầu Mỡ xăng
Mức độ bảo vệ	IP65 theo IEC 60529
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
Khối lượng di chuyển	93 g
trọng lượng sản phẩm	190 g
Kiểu gắn	có thể trì hoãn có chốt ren
Cổng nối khí nén	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu các bộ phận thích ứng	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu của phớt	NBR
Vật liệu ống thổi gấp	NBR
Vật liệu vít grub	thép không gỉ hợp kim cao