

Đồng hồ áp suất MA-27-160-M5-PSI

Số bộ phận: 527405

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vùng hiển thị	0 psi...160 psi
Kích thước định mức áp kế	27
Chống cháy nổ	Lưu ý thông tin trong chứng nhận Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Cấu trúc xây dựng	Áp kế lò xo ống
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây
Môi chất vận hành	Khí trơ chất lỏng trung tính
Áp suất vận hành	0 MPa...1.1 MPa 0 bar...11 bar 0 psi...159.5 psi
Hệ số tải luân phiên	0.66
Độ chính xác của phép đo	4
Mức độ bảo vệ	IP43
Nhiệt độ trung bình	0 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vị trí kết nối	Mặt sau trung tâm
Cổng nối khí nén	M5
Vật liệu tiếp xúc môi chất	Đồng thau
Vật liệu ngông vận vít	Đồng thau
Vật liệu vỏ	PA
Vật liệu cửa kính quan sát	PS
nhà màu	màu đen

Đặc tính	Giá trị
trọng lượng sản phẩm	11 g
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	không có axetylen không ôxy
Thang đo	Thang đo đơn psi (bên ngoài)