

# Ống nhựa xoắn PUN-10X1,5-SG-6-BL-1/4

Số bộ phận: 533465

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài làm việc	6 m
Ø ngoài	9.5 mm
Chiều dài khối	1.317 m
bán kính uốn liên quan đến dòng chảy	50 mm
Ø trong	6.4 mm
Đường kính cuộn	42 mm
Số lượt	66
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.95 bar...15 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7::-]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - Ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...60 °C
Mô-men xoắn thắt chặt danh nghĩa	11 Nm
Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa	± 20 %
trọng lượng sản phẩm	430 g
Cổng nối khí nén 1	Ren ngoài G1/4
Cổng nối khí nén 2	Ren ngoài G1/4
Màu sắc	màu xanh dương
Độ cứng Shore	A 87 +/- 3
Vật liệu ren cổng nối	Đồng thau mạ niken
Vật liệu chống gấp khúc	POM
Vật liệu ống	TPE-U(PU)