

Đế van CPE10-PRS-1/4-5-NPT

Số bộ phận: 550073

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---|--|
| Kích thước lưới | 16 mm |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Số lượng tối đa vị trí van | 5 |
| Số vùng áp suất tối đa | 2 |
| Áp suất nổ | 5 MPa 50 bar 725 psi |
| Áp suất vận hành | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nhiệt độ trung bình | 23 °F...122 °F |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 23 °F...122 °F |
| Mô-men xoắn siết tối đa cho bộ phận gắn van | 0,9 ft-lbf |
| trọng lượng sản phẩm | 7736 oz |
| Khối kết nối kiểu lắp | với lỗ xuyên |
| Kiểu gắn van | với ren trong |
| Cổng nối khí nén 1 | 1/4 NPT |
| Cổng nối khí nén 3 | 1/4 NPT |
| Cổng nối khí nén 5 | 1/4 NPT |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu dải đầu nối | Hợp kim nhôm rèn |