

Ống nhựa PEN-12X1,75-SW-200

Số bộ phận: 551442

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---|--|
| Ø ngoài | 12 mm |
| bán kính uốn liên quan đến dòng chảy | 58 mm |
| Ø trong | 8.4 mm |
| Bán kính uốn tối thiểu | 33 mm |
| Đặc tính ống | thích hợp cho máng xích |
| Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Lưu ý về áp suất vận hành | Nước: tối đa 0,6 MPa ở tối đa 0 - 50 °C |
| Giấy phép | TÜV |
| Cơ quan cấp chứng chỉ | B 013277 0506 00 |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Nước (chất lỏng, không có đá) |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Loại phòng sạch | Phần tử được cài đặt tĩnh, không thể đánh giá phù hợp theo ISO 14644-1 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -30 °C...60 °C |
| Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài | 0.05423 kg/m |
| Cổng nối khí nén | cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 12 mm |
| Màu sắc | màu đen |
| Độ cứng Shore | D 52 +/-3 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu ống | PE |