

# Cao su chống bụi DADB-V6-40-S51-125

Số bộ phận: 553293

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                       | Giá trị                                 |
|--------------------------------|---|
| Ø ngoài                        | 46 mm                                   |
| Kích thước                     | 40                                      |
| Khoảng hành trình              | 51 mm...125 mm                          |
| Phần mở rộng thanh piston      | 43 mm                                   |
| Thiết kế                       | tròn                                    |
| Vị trí lắp đặt                 | bất kì                                  |
| Cấu trúc xây dựng              | Bộ bảo vệ bellows<br>Với ống dẫn khí xả |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 3 - ứng suất ăn mòn mạnh                |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L                          |
| Khả năng kháng môi chất        | Bụi<br>Bào phoi<br>Dầu<br>Mỡ<br>xăng    |
| Mức độ bảo vệ                  | IP54                                    |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...80 °C                          |
| trọng lượng sản phẩm           | 56 g                                    |
| Kiểu gắn                       | có thể trî hoãn<br>có chốt ren          |
| Cổng nối khí nén               | G1/8                                    |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS                           |
| Vật liệu các bộ phận thích ứng | PA gia cố                               |
| Vật liệu của phớt              | NBR                                     |
| Vật liệu ống thổi gấp          | NBR                                     |
| Vật liệu vít grub              | thép không gỉ hợp kim cao               |