

Cao su chống bụi DADB-S1-12-S151-200

Số bộ phận: 553397

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø ngoài	22 mm
Kích thước	12
Khoảng hành trình	151 mm...200 mm
Phần mở rộng thanh piston	59 mm
Thiết kế	tròn
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Cấu trúc xây dựng	Bộ bảo vệ bellows Với ống dẫn khí xả
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Các kim loại có hơn 5% đồng, kẽm hoặc niken không được phép sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, bảng mạch, dây dẫn, bộ kết nối điện và cuộn dây
Khả năng kháng môi chất	Bụi Bào phoi Dầu Mỡ xăng
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
trọng lượng sản phẩm	16 g
Kiểu gắn	có chốt ren với ren trong
Cổng nối khí nén	M5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu các bộ phận thích ứng	PA gia cố
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu ống thổi gấp	NBR
Vật liệu vít grub	thép không gỉ hợp kim cao