

# Ống nhựa PLN-12X1,75-BL

Số bộ phận: 558209

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                                | Giá trị  |
|---|--|
| Ø ngoài                                 | 12 mm  |
| bán kính uốn liên quan đến dòng chảy    | 65 mm  |
| Ø trong                                 | 8.4 mm   |
| Bán kính uốn tối thiểu                  | 23 mm  |
| Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi    |
| Lưu ý về áp suất vận hành               | Nước: tối đa 0,6 MPa ở tối đa 0 - 50 °C                                |
| Giấy phép                               | TÜV  |
| Cơ quan cấp chứng chỉ                   | B 013277 0506 00   |
| Môi chất vận hành                       | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Nước (chất lỏng, không có đá)  |
| Tuân thủ LABS                           | VDMA24364-B2-L   |
| Loại phòng sạch                         | Phần tử được cài đặt tĩnh, không thể đánh giá phù hợp theo ISO 14644-1 |
| Phù hợp với thực phẩm                   | xem thông tin tài liệu bổ sung   |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh          | -30 °C...80 °C   |
| Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài     | 0.054 kg/m   |
| Cổng nối khí nén                        | cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 12 mm                                     |
| Màu sắc                                 | màu xanh dương   |
| Ghi chú vật liệu                        | Tuân thủ RoHS  |
| Vật liệu ống                            | PE   |