

# Nút bit CV-PK-9-B

Số bộ phận: 6216

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                                | Giá trị   |
|---|---|
| Kích cỡ gói                             | 10  |
| Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Môi chất vận hành                       | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                              |
| Tuân thủ LABS                           | VDMA24364-B2-L  |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh          | -10 °C...80 °C  |
| Cổng nối khí nén 1                      | đối với nút cắm bên trong Ø 9 mm với đai ốc ren                   |
| Ghi chú vật liệu                        | Tuân thủ RoHS   |
| Vật liệu nắp                            | TPE-U (PU)  |