

Ty ren VMPAC-ZAS-325

Số bộ phận: 8025294

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Lớp chống ăn mòn KBK | 4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -5 °C...50 °C |
| Mô-men xoắn siết tối đa | 1.7 Nm |
| trọng lượng sản phẩm | 72 g |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu gá | Thép không gỉ |